


## Common Rail Rücklaufmengenmessung für 6 Injektoren

mobility market<sup>™</sup>



- 1** Messblock aus Plexiglas skaliert inkl. 6 Silikonschläuche à 0,40 m, kraftstoffresistent und hochflexibel
- 2** 6 Stk. Kunststoffadapter zu finden in dem Fach unter dem Winkeladapter m. Schlauch ET675 (C7)
- 3** 90°-Winkeladapter (inkl. Schlauch) für Piezzo-Injektoren mit integriertem Gegendruckventil (8 bar)
- 4** 6 Stk. Adapter C1
- 5** 6 Stk. Adapter C2
- 6** 6 Stk. Adapter C3

mobility market<sup>™</sup>