


KW-Wellendichtring-Montagewerkzeug stirnseitig wie T40048

mobility market™



- 1 Montagehilfe T40048/1
- 2 Aufziehhülse T40048/2
- 3 Druckhülse (Einpresstiefe 5mm)
- 4 Druckhülse (Einpresstiefe 0,5mm)
- 5 Druckhülse (Einpresstiefe 1,0mm)
- 6 Druckhülse (Einpresstiefe 2,0mm)
- 7 M8x55mm Schrauben (2Stk.)

mobility market™